

# LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Linea clinic                                   |
| Typ                            | Kółko obrotowe z centralnym ,<br>Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12531 — Odlewy do łóżek<br>szpitalnych       |
| Nośność przy 3 km/h            | 150 kg                                         |
| Nośność przy 4 km/h            | 150 kg                                         |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                            |
| Nierdzewne                     | Tak                                            |
| Nośność statyczne              | 450 kg                                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                          |
| Wysokość całkowita             | 175 mm                                         |
| Szerokość całkowita            | 71 mm                                          |
| Waga całkowita                 | 1,2 kg                                         |
| Certyfikacja                   | Testowane i monitorowane przez<br>TÜV Süd      |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor                  | Szary biały (RAL9002)      |
| Wysięg                 | 47,5 mm                    |
| Promień działania koła | 127 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 254 mm                     |
| Średnica kopuły        | 45,5 mm                    |

## KOŁO

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                                  |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk                        |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne,<br>Nierdzewne |
| Kolor Koło           | Szary biały (RAL9002)                     |
| Ostony gwintu        | Z ostoną gwintu                           |
| Średnica             | 150 mm                                    |
| Szerokość Bieżnia    | 15 mm                                     |
| Szerokość korpusu    | 15 mm                                     |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                                |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                                |

## MOCOWANIE

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                         | Trzpień z Krzywka sterująca do<br>prętów profilowych, Wariant<br>krótka                                 |
| Średnica Trzpień                      | 32 mm                                                                                                   |
| Długość Trzpień                       | 50 mm                                                                                                   |
| Położenie gwintu Trzpień              | 7 mm                                                                                                    |
| Liczba otworów montażowych<br>Trzpień | 4                                                                                                       |
| Wskazówka                             | Łóżka zmywalne muszą być<br>uszczelnione w obszarze<br>mocowania przez producenta<br>łóżek szpitalnych. |

Klub  
Projektant  
Deutscherproduct  
design  
awardIF  
nagroda  
za projektNagroda  
Interzum

# LINEA CLINIC


5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360011

Numer zamówienia 00061203  
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Klub  
Projektant  
Deutscher



product  
design  
award

IF  
nagroda  
za projekt



Nagroda  
Interzum