

# COMPACKTA

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Compacta
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	70 kg
Статичен Товароносимост	140 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	86 mm
Обща ширина	24 mm
Общо тегло	0,03 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на резбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	25 mm
Ширина на Резба	15 mm
Ширина на тялото	15 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, лек
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Едно направляваща топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	23 mm
Радиус на завъртане	82 mm
Интерференция при завъртане	164 mm
Диаметър на купол	24,5 mm
Диаметър на резбата	0 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	35 mm
Ширина на плаката	30 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	23 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	28 mm
Диаметър на отвора на плаката	4,2 mm
Щифт	15 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# СОМРАСТА

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

