



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	700 kg
6 公里/小时的载重	840 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1400 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.67 kg

轮子

轮体材料	未定义
胎面材料	聚丙烯，软
直径	78 mm
胎面宽度	78 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D
滚珠轴承直径	47 mm
滚珠轴承宽度	16 mm

