产品信息

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	未定义
胎面材料	聚丙烯，软
直径	78 mm
胎面宽度	78 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A
胎面硬度 （D）	42 岸 D
滚珠轴承直径	47 mm
滚珠轴承宽度	16 mm

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	700 kg
6 公里/小时的载重	840 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1400 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.67 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069

订单号 00832672

产品图纸





