DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Numéro de commande 00820018

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Type de roulement	6201

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	290 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	480 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.17 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Numéro de commande 00829018

Dessins du produit




DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582382315

Numéro de commande 00829018



© Copyright 2026 TENTE International GmbH