



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | ICS                             |
| Type de boîtier                 | Roulette fixe                   |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                           |
| Hauteur                         | 166 mm                          |

## ROUE

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                            |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique               |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, étanche |
| Pare-fils             | Pare-fils intégré                        |
| Diamètre              | 125 mm                                   |
| Largeur du bandage    | 32 mm                                    |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                               |

## CHAPE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Matériau          | Polyamide |
| Forme de la chape | Élancée   |
| Inoxydable        | ✓         |

## FIXATION

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire, entre-axe américain |
| Longueur de la platine                     | 95 mm                                      |
| Largeur de la platine                      | 70 mm                                      |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 44,45 mm                                   |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 76,2 mm                                    |
| Diamètre des trous de la platine           | 10 mm                                      |

# ICS

5328PJX125P52


EAN 4031582384581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---



IF  
Design  
Award