

PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Chapa de acero
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, sin marcas
Cojinete	Rodamiento de bolas cónico
Color Aro	Pasivado azul
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	36 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	80 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech
Tipo	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	80 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	85 °C
Peso total	0.44 kg

PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Número de pedido 00000161
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

