

FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Forma
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	135 kg
온도 범위(최소)	-18 °C
온도 범위(최대)	120 °C
총높이	205 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
	부드러운
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	18 mm
트레드의 경도(A)	60 Shore A

하우징

재료	아연-다이-캐스팅 / 알루미늄
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
오프셋	57 mm
회전 반경	137 mm

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	28 mm
볼트 길이	40 mm

FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507

기술 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

