

KAPPA LOAD

9652TOP125P63 CL67

EAN 4031582348781
 订单号 00838867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	带全锁的旋转脚轮，脚轮头端
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	840 kg
6 公里/小时的载重	700 kg
静态载重	1400 kg
温度范围 (最低)	-30 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	170 mm
总宽度	116 mm
总重量	4.202 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	蓝色钝化
偏移量	48 mm
旋转半径	112.5 mm
转向干涉	225 mm
	✓
圆顶直径	111 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOP125P63 CL67

EAN 4031582348781
订单号 00838867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

