

# ALPHA STAINLESS

8470UFD125P62

EAN 4031582346800  
Objednávací číslo 00035505

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Alpha stainless              |
| Typ                         | Otočné Kolečko               |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 250 kg                       |
| Nerezové                    | ✓                            |
| Statická Nosnost            | 500 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková výška               | 155 mm                       |
| Stavební výška              | 75 mm                        |
| Celková hmotnost            | 1,01 kg                      |

## KOLO

|                    |  |
|--------------------|--|
| Materiál středu    | Polyamid                                       |
|                    | měkký  |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Valivé ložisko, Nerezové                       |
| Osa kola           | Šroub s maticí                                 |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001)                        |
| Průměr             | 125 mm   |
| Šířka Běhoun       | 40 mm  |
| Šířka středu kola  | 40 mm  |
| Tvrdość Běhoun (A) | 63 Obuv A                                      |

## UCHYCENÍ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiál        | Nerezové ocel, těžká |
| Tvar Vidlice    | Široký               |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody    |
| Barva vidlice   | Nerezové ocel        |
| Vyosení         | 40 mm                |
| Poloměr otáčení | 102,5 mm             |
| Průměr otáčení  | 205 mm               |
| Poloměr otáčení | 75 mm                |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 105 mm               |
| Šířka plotny                    | 85 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 9 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8470UFD125P62

EAN 4031582346800  
Objednáací číslo 00035505



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

B470U00125P62-neu

