

## GALEA

5075PJH100R05-22X40

EAN 4031582379242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Galea
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	139 mm
Загальна ширина	66 mm
Загальна вага	0,591 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	30 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	128 mm
Поворотне з'єднання	256 mm
Діаметр ковпачка	59 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Тверда Стрижень
Діаметр Болт	22 mm
Довжина Болт	40 mm

# GALEA

5075PJH100R05-22X40

EAN 4031582379242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

