ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# ZETA REVERSE

468SUOP200P63

EAN 4031582398458



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Zeta reverse |
| Тип | Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 800 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 640 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 1600 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 240 mm |
| Общая ширина | 96 mm |
| Общий вес | 3,19 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Повортный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 155 mm |
| Поворотное соединение | 310 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

## ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA REVERSE


468SUOP200P63


EAN 4031582398458

Номер заказа 00860854

**Чертежи изделия**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH