

NOVATECH

FTX140x60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág, Tömített
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	140 mm
Futófelület szélessége	60 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	65 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Csapág típusa	6006 2RS
Tömítés típusa	A
Alkalmas	bt_linde

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	700 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	2,99 kg

