

# LINEA

5940UAP150P51

EAN 4031582408928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ● ● ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Linea                      |
| Typ                         | Otočné Kolečko             |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 110 kg                     |
| Statická Nosnost            | 220 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                      |
| Celková výška               | 170 mm                     |
| Stavební výška              | 89 mm                      |
| Celková hmotnost            | 1,1 kg                     |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 22 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |

## UCHYCENÍ

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Materiál        | Polyamid                 |
| Tvar Vídlice    | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko  | Přesné kuličkové ložisko |
| Vyosení         | 52 mm                    |
| Poloměr otáčení | 133 mm                   |
| Průměr otáčení  | 218 mm                   |
| Poloměr otáčení | 56 mm                    |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 90 mm                |
| Šířka plotny                    | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 50 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

Návrhář klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
AwardOcenění IF  
Design  
Award

# LINEA

5940UAP150P51

EAN 4031582408928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Návrhář klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



Ocenění IF  
Design  
Award