

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 tread-1023

EAN 4031582347098

Numéro de commande 80037603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	85 mm
Poids	0.61 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

RACCORD

Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

