

СОМПАСТА

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Compacta
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	25 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	50 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	50,5 mm
Общая ширина	32 mm
Общий вес	0,07 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Одна гонка мячей
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	13 mm
Радиус поворота	32 mm
Поворотное соединение	64 mm
Диаметр купола	32 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	38 mm
Ширина Протектор	16 mm
Ширина тела	16 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	46 mm
Ширина пластины	38 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	28 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	36 mm
Диаметр отверстия пластины	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Номер заказа 00032083
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

