

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Compacta
Tip	Rola fixă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	25 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	50 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	28 mm
Lățime totală	20 mm
Greutate totală	0,02 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
Formă Furcă	Unghiular
Culoare	Pasivat în albastru
Diametru cupolă	20 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	25 mm
Benză de rulare	13 mm
Lățimea corpului	13 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	40 mm
Lățimea plăcii	17 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	30 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	30 mm
Diametru orificiu placă	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Numărul de comandă 00021131
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

