INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●○○ |
| Atriție | ●●●●○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Compacta |
| Tip | Rola fixă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 25 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 50 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 28 mm |
| Lățime totală | 20 mm |
| Greutate totală | 0,02 kg |

## FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Unghiular |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Diametru cupolă | 20 mm |

## ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă | Rivrat |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 25 mm |
| Benză de rulare | 13 mm |
| Lățimea corpului | 13 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |

## RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 40 mm |
| Lățimea plăcii | 17 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 30 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 30 mm |
| Diametru orificiu placă | 4,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Numărul de comandă 00021131

**Desene ale produsului**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH