

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Pasūtījuma numurs 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Foro, non lavorato
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Diametrs	200 mm
Protektora platums	75 mm
Ass atveres diametrs	100 mm
Rumbas garums	75 mm
Korpusa platums	75 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	600 kg
Krāvnese pie 6 km/h	500 kg
Statiskā krāvnese	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	2,306 kg

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Pasūtījuma numurs 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

