INFORMACIÓ DE PRODUCTE

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Mono
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	30 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	60 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	72 mm
Pes total	0,78 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Polipropilè
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Llum gris (RAL7035)
Desplaçament	25 mm
Scio de giro	71,8 mm
Sterferencia de giro	143,6 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	18 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	85 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH