

MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 BLACK

EAN 4031582459081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Polyuréthane, Mousse
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	260 mm
Largeur du Bandage	82 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Statique Capacité de charge	150 kg
Poids global	1,95 kg

MAXTECH

PNR260X82-Ø20 HL74 BLACK

EAN 4031582459081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

