

LUMINA

6A23PJ050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

EAN 4031582311358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okreni Tocak sa isprekidana kocnica
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	59 mm
Ukupna širina	55 mm
Ukupna težina	0.14 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Cink-di-kasting / Aluminijum
oblik viljuska	Kućište za dva Tocak , zatvoreno kuciste
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	hrom
ofset	20 mm
okretni radijus	54 mm
Otpor okretanju	108 mm
Prečnik kupole	0 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Saobraćajna siva A (RAL7042)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	8 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
dužina glavcine	0 mm
Širina tela	8 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo	11 mm
Dužina stablo	20 mm

LUMINA

6A23PJ1050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

EAN 4031582311358

Broj porudžbine 00073609
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

