

AGILA

2477DYK100R47-36-40

EAN 4031582342710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	138 mm

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	43,5 mm
Zwenk radius	131 mm
Uitzwenking	262 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Lager	Konuskogellager
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (minimaal)	36 mm
Expander bevestiging (maximaal)	40 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.

AGILA

2477DYK100R47-36-40

EAN 4031582342710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

