

DURATECH

TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
KorpUSA tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnēsība pie 4 km/h	750 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	600 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnēsība	1500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svārs	0,51 kg

RITENIS

KorpUSA materiāls	Poliamīds, smags
Protēktora materiāls	Identisks ar riteņa korpUSA
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	82 mm
Protēktora plātums	80 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	82 mm
KorpUSA plātums	80 mm
Protēktora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204ZV

DURATECH

TOP 082x80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606

Pasūtījuma numurs 00802945
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

