

# AGILA CARE

2476XSP125R26-28S45 D

EAN 4031582358063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila care                               |
| Tipo                          | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas            |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                                   |
| Conductivo eléctrico          | Sí                                       |
| Inoxidable                    | No                                       |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                                   |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                   |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                    |
| Altura total                  | 163 mm                                   |
| Ancho total                   | 67 mm                                    |
| Peso total                    | 1.02 kg                                  |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Desplazamiento           | 41 mm                   |
| Radio de giro            | 103.5 mm                |
| Interferencia de giro    | 207 mm                  |
| Diámetro del domo        | 67 mm                   |

## ARO

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida, conductora eléctrica             |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión            |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001)                     |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                     |
| Diámetro                           | 125 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                                       |
| Anchura del cuerpo                 | 32 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 91 Shore A                                  |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 40 Shore D                                  |

## AJUSTE

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                             | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil |
| Diámetro del Perno                         | 28 mm                                            |
| Longitud del Perno                         | 96 mm                                            |
| Posición de la rosca del Perno             | 19 mm                                            |
| Cantidad de orificios de montaje del Perno | 2                                                |

# AGILA CARE

2476XSP125R26-28S45 D

EAN 4031582358063

Número de pedido 00034559  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

