



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	550 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C

KOLO

Materiál středu	Nedefinováno
Materiál běhounu	Polyprpylen měkký
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Průměr Kuličkové ložisko	47 mm
Šířka Kuličkové ložisko	14 mm

Product Drawings

