



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	350 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	280 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	700 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	2,57 kg
Teljes szélesség	117 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Szín	Kék passzívált

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mélyfekete (hasonló RAL9005)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	67 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	117 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

