

## AGILA

2477YGO075P30-11

EAN 4031582342482

Rendelési szám 00006851



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Totálfékesgörgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	75 kg
Elektromosan vezető	✓
Statikus teherbírás	150 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	100 mm
Teljes szélesség	43 mm
Összsúly	0,272 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Csapágy	Siklócsapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (hasonló RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	80 mm
Körbeforgás	160 mm
Kupola átmérője	43 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm
Típek	A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.

# AGILA

2477YGO075P30-11

EAN 4031582342482

Rendelési szám 00006851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

