

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○   |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● ● |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila stainless                          |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Hamulec koła            |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 40 kg                                    |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Tak                                      |
| Nośność statyczne              | 80 kg                                    |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 69 mm                                    |
| Szerokość całkowita            | 43 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,17 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Materiał obudowy       | Stal Nierdzewne, średnia |
| Kształt Widelec        | Poszerzane               |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe      |
| Kolor                  | Stal Nierdzewne          |
| Wysięg                 | 24 mm                    |
| Promień działania koła | 70 mm                    |
| Zasięg działania koła  | 140 mm                   |
| Materiał brake pedal   | poliamid                 |
| Średnica kopuły        | 41 mm                    |

## KOŁO

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe        |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)  |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu       |
| Średnica             | 50 mm                   |
| Szerokość Bieżnia    | 19 mm                   |
| Szerokość korpusu    | 19 mm                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A              |

## MOCOWANIE

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę                                                         |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm                                                                  |
| Wskazówka               | Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. |

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937

Numer zamówienia 00036674  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

