

ZETA

4681ITP160P63 SH80XL

EAN 4031582400465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Название продукта | Zeta |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 550 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 440 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1100 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -0,3333 °C |
| Общая высота | 200 mm |
| Общий вес | 3,383 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 160 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|---|
| Материал | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Поворотное соединение | 360 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

