

STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335699

Pasūtījuma numurs 00078108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja



Kustības troksnis



Nodilums



Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums | Stylea |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi |
| Krāvesība pie 3 km/h | 50 kg |
| Statiskā krāvesība | 100 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 68 mm |
| Kopējais platums | 43 mm |
| Kopējais svars | 0,134 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass | Kniedēts |
| Protektors krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 65 mm |
| Protektora platums | 8 mm |
| Ass atveres diametrs | 0 mm |
| Rumbas garums | 0 mm |
| Korpusa platums | 8 mm |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gūltnis | Grozāms stienis |
| Krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Ofsets | 25 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 53 mm |
| Grozāms savienojums | 106 mm |
| Kupola diametrs | 27 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu |
| Stieņa diametrs | 11 mm |
| Stieņa garums | 20 mm |

STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335699

Pasūtījuma numurs 00078108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

