

## ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545

Номер на поръчката 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	250 kg
Статичен Товароносимост	500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	200 mm
Обща ширина	99 mm
Общо тегло	1,877 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
	мек
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	46 mm
Ширина на тялото	46 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Неръждаемост стомана
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	143,5 mm
Интерференция при завъртане	287 mm
Диаметър на купол	96 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Пластина с централно заключване
Дължина на плаката	176 mm
Ширина на плаката	112 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	77,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	13 mm

# ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545

Номер на поръчката 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

