

## LINEA

5941UAP150P30-13 KICK PEDAL

EAN 4031582408508



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	130 kg
Грузоподъемность статическая	260 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	170 mm
Общая ширина	89 mm
Общий вес	1,25 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	22 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	52 mm
Радиус поворота	156 mm
Поворотное соединение	312 mm
Диаметр купола	56 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	13 mm

Deutscher  
Konstruktor  
ClubПремия  
Interzum  
AwardНаграда за  
Дизайн IF

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

