

AGILA

2477PIO075R47-24-27

EAN 4031582372137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	120 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	103 mm

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	80 mm
Diamètre d'encombrement	160 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (minimum)	24 mm
Fixation expansible (maximum)	27 mm
Note	Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.

AGILA

2477PIO075R47-24-27

EAN 4031582372137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

