

P10-40X20 / 8

EAN 4031582338102



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Nome do produto              | Acessório |
| Tipo de alojamento           | Acessório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 40 kg     |
| Capacidade de carga estática | 80 kg     |
| Altura total                 | 8 mm      |
| Peso geral                   | 0,026 kg  |

## ENCAIXE

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação                       | Espiga com Placa em forma de U |
| Comprimento da placa                  | 40 mm                          |
| Largura da placa                      | 20 mm                          |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 32 mm                          |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 32 mm                          |
| Diâmetro do furo da placa             | 4 mm                           |