

## LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                  |
| Type                         | Wielen                  |
| Standaard                    | EN12528 - Meubel wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                  |
| Elektrisch geleidend         | Nee                     |
| Roestvrij                    | Nee                     |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                  |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                   |
| Totale hoogte                | 88 mm                   |
| Totale breedte               | 65 mm                   |
| Totaal gewicht               | 0,28 kg                 |

## BEHUIZING

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide                                    |
| Vork Vorm                  | Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel |
| Zwenklager                 | Kraagpen, draaiend                           |
| Kleur                      | Wit aluminium (RAL9006)                      |
| Offset                     | 30 mm                                        |
| Zwenk radius               | 73 mm                                        |
| Draaicirkel                | 146 mm                                       |
| Diameter koepel            | 45 mm                                        |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten        |
| Lagering                      | Glijlager met Afstandsbus     |
| As                            | Geklinkt                      |
| Loopvlak                      | Grafietzwart (RAL9011)        |
| Wielkleur                     | Wit aluminium (RAL9006)       |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 75 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 10 mm                         |
| Diameter Asgat                | 0 mm                          |
| Naaflengte                    | 0 mm                          |
| Breedte wielkern              | 10 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                    |

## FITTING

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Type bevestiging | Blind gat voor B10-fitting |
| Boutgat diameter | 11 mm                      |

# LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

Bestelnummer 00074379

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

