

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea clinic load
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	71 mm
Totaal gewicht	1,69 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Offset	47,5 mm
Zwenk radius	122,5 mm
Draaicirkel	254 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	15 mm

FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	45 mm

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA CLINIC LOAD


5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501

Bestelnummer 00039570
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher
Ontwerper
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award