

AGILA

2477PIP125P30-11

EAN 4031582362084

Rendelési szám 00035400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	160 mm
Összsúly	0,98 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
	puha
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	75 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	131 mm
Körbeforgás	262 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm
Tipppek	A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.

AGILA

2477PIP125P30-11

EAN 4031582362084
Rendelési szám 00035400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

