

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Supratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,16 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	34,9 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Номер заказа 00030823
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

