ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Mono
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	30 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	60 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	72 mm
Общо тегло	0.78 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полипропилен
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Светлосив (RAL7035)
Изместване	25 mm
Радиус на завъртане	71.8 mm
Интерференция при завъртане	143.6 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	18 mm
Твърдост на Резба (A)	85 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO


A025PJI050L51-10 RAL7035


EAN 4031582359886

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта







© Copyright 2026 TENTE International GmbH