



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	600 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1200 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C

## 轮子

轮体材料	未定义
胎面材料	聚丙烯, 软
直径	80 mm
胎面宽度	62 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
滚珠轴承直径	47 mm
滚珠轴承宽度	18 mm

