

INTEGRAL TWIN

2944USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342017



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin
Tip	Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Standard	Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Nosivost na 3 km/h	125 kg
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	250 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	150 mm
Ukupna širina	60 mm
Ukupna težina	1.2 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	37.5 mm
okretni radijus	100 mm
Otpor okretanju	200 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapepaceno
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	12 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklopanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	51 mm
Savet	Kreveti za pranje moraju biti zapepaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.



Nemačka
nagrada
Dizajn



Red Dot
Dizajn
Award

INTEGRAL TWIN

2944USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342017



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

