



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承，密封的
侧盖	带螺纹防护装置
直径	140 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	55 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
轴承类型	6006 2RS
密封类型	A
适用于	bt_linde

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	630 kg
静态载重	1260 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	2.474 kg

# NOVATECH

FTX140X50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

