

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Pasūtījuma numurs 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ○○○○○

Kustības troksnis ○○○○○

Nodilums ○○○○○

Korozijas izturīgs ○○○○○

### PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnēsība pie 3 km/h	630 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	215 mm
Kopējais platums	141 mm
Kopējais svars	15,19 kg

### RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	150 mm
Protektora platums	35 mm
Korpusa platums	35 mm

### KRONŠTEINIS

Ofsets	35 mm
Pagrieziena rādiuss	115 mm
Grozāms savienojums	230 mm
Kupola diametrs	128 mm

### UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	145 mm
Plāksnes platums	145 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Pasūtījuma numurs 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

