
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●○
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Omikron twin
Tipo	Ruota fissa
Standard	simile EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	3000 kg
Portata a 6 km/h	2400 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	4500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	325 mm
Larghezza complessiva	154 mm
Peso complessivo	21,11 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Supporto gemellato
Colore	Rivestimento trasparente
Lubrication nipple	1
Diametro cuffia superiore	160 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	200 mm
Larghezza della piastra	160 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	120 mm
Larghezza foro piastra (minima)	160 mm
Larghezza foro piastra (massima)	120 mm
Diametro del foro della piastra	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN


9958FTP250P65


EAN 4031582316988

Numero d'ordine 00801478

Disegni del prodotto







© Copyright 2026 TENTE International GmbH