

AGILA

2470DYK050P40

EAN 4031582335163

Номер на поръчката 00004436



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	✓
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Обща височина	69 mm
Обща ширина	43 mm
Общо тегло	0,238 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума черен, електропроводим
Лагер	Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело	Синьо покритие
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	19 mm
Ширина на тялото	19 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	24 mm
Радиус на завъртане	49 mm
Интерференция при завъртане	98 mm
Диаметър на купол	41 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Квадратна плоча
Дължина на плаката	60 mm
Ширина на плаката	60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	38 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	48 mm
Диаметър на отвора на плаката	6,3 mm

AGILA

2470DYK050P40

EAN 4031582335163

Номер на поръчката 00004436



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

