

ALPHA STAINLESS

8478UFC100P62

Número de comanda 00304429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ●

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a la corrosió ● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus de carcassa	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	250 kg
Tracidad de carga estàtica	500 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	85 mm
Pes total	0,825 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió Inoxidable
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

SUPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Color	Inoxidable

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	100 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFC100P62

Número de comanda 00304429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

