




La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Novatech |
| Tipus de carcassa          | Aro      |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 800 kg   |
| Tracidad de carga estàtica | 1600 kg  |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C    |

#### RODA

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Material corporal                   | Indefinició       |
| Material de la banda de rodadura    | Polipropilè, suau |
| Diametralització                    | 85 mm             |
| Banda de rodadura ample             | 80 mm             |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A        |
| Rodament de boles diàmetre          | 47 mm             |
| Rodament de boles amplada           | 15,5 mm           |

## DIBUIXOS TÈCNICS

