

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541
 订单号 00030820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Supratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总重量	0.214 kg

SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541
订单号 00030820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

