

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	38 mm
Радиус поворота	63 mm
Поворотное соединение	126 mm
Диаметр купола	70 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○○○○○
Шум движения	○○○○○
Исчезновение	○○○○○
Устойчивость к коррозии	○○○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	250 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	82,5 mm
Общая ширина	70 mm
Общий вес	0,7 kg

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Номер заказа 00062081

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

